



Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 43-teilig, Anzahl Teile: 43



Bestelldaten

Bestellnummer	630038 43
GTIN	4062406230166
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M20.

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 13 St. Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 Zoll Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029

1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295

1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 1/4

1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150

1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255

1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2

1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4

1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	13-32 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	43
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-14 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	507 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
Hartschaumeinlage für Sortiment 630038	630324 630038
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643220 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643220 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
Systembox Typ 5	630323 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631720 4
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643220 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643220 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643220 10
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631720 5
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631720 3
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632420 50
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642120 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642120 24
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642120 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642120 22

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642120 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642120 27
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642120 21
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642120 30
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642120 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642120 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642120 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642120 32
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642120 18