



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 17-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630168 6
GTIN	4062406230180
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150

Verlängerungen: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelen: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	17
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	257 mm
Breite	149 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
Hartschaumeinlage für Sortiment 630168	630324 630168
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631020 12
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
Systembox Typ 2	630323 2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7