



Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 42-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630329 6
GTIN	4062406230722
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M10.

Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 – M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 – M4

und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 7 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029 Gr. 116

Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150

Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 100

Kardangeln: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4 mit Auswerfer

Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K, für 1/4 Zoll Bits C 6,3
 Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 – Vierkant 1/4 Zoll
 Verbindungsstück für Bits: 1 St. Nr. 676800, 1/4 Zoll Vierkant - Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
 Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Anzahl Teile	41
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	174 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verbindungsstück Typ 4/4	676800 4/4
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675310 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX8	675340 TX8
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675310 3/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675310 2/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX40	675340 TX40
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675320 1/25
Hartschaumeinlage für Sortiment 630329	630324 630329
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX25	675340 TX25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 14 mm	631020 14
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX30	675340 TX30
Systembox Typ 2	630323 2
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675320 3/25
Verbindungsschaft mit Kugel Typ 2	650005 2
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675320 2/25
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 100 mm	632420 100

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632420 50
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631020 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX15	675340 TX15
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX10	675340 TX10
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5