



## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	633918 12
GTIN	4062406230753
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 635720

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635420 Gr. 75; 240

Kardangeln: 1 St. Nr. 636220

Knarre: 1 St. Nr. 635090

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-22 mm
Anzahl Teile	19
Verpackung	ABS-Kunststoffbox

Länge	357 mm
Breite	174 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635420 75
Systembox Typ 3	630323 3
Hartschaumeinlage für Sortiment 633918	630324 633918
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636220 3/8
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635720 200
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ 3/8	635090 3/8