



## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 26-teilig, Typ: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	634318 6
GTIN	4062406230760
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637220.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12, für Zündkerzen und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 – M12.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant bzw. 6-kant: 12 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. ähnlich Nr. 637329 Gr.16; 20,8

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Quergriff: 1 St. Nr. 635720

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635420 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636220

Knarre: 1 St. Nr. 635090

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile	26
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	174 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637329 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637620 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637620 10
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635420 75
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635720 200
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637620 4
Systembox Typ 3	630323 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637620 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 3 mm	637620 3
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636220 3/8
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll Schlüsselweite 20,8 mm	637329 20,8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637620 6
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ 3/8	635090 3/8
Hartschaumeinlage für Sortiment 634318	630324 634318

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm

637620 7