



Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, Typ: 3/8



Bestelldaten

Bestellnummer	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
ganze Länge	195 mm
Zähnezahl	38
Arbeitswinkel	9,5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Ratsche

