



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	637818 6
GTIN	4062406230821
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642220.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Quergriff: 1 St. 641320

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 Gr. 75; 130; 255

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620

Knarre: 1 St. Nr. 640190

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	23
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	407 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
Hartschaumeinlage für Sortiment 637818	630324 637818
Systembox Typ 4	630323 4
Systembox Typ 3	630323 3
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641020 75
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255