



## Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	638168 6
GTIN	4062406230845
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M20 sowie für Zündkerzen.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642220 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. ähnlich Nr. 642450 Gr. 16; 20,8

Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295

Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255

Kardangelen: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	22

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-30 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	407 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Systembox Typ 4	630323 4
Hartschaumeinlage für Sortiment 638168	630324 638168
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642220 13
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642220 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642220 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642220 21
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642220 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642220 27
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642220 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642220 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642220 12
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642220 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642220 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642220 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642220 30

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642220 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642220 15
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295