



Steckschlüssel-Sortiment mit langen Einsätzen, 1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	630308 6
GTIN	4062406230890
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant lang: 12 St. Nr. 631415 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 631720 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029

Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150

Verlängerung: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4

Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
--	---------

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Anzahl Teile	35
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	2,5-8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	357 mm
Breite	174 mm
Höhe	47 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 11 mm	631415 11
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 7 mm	631415 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631720 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 9 mm	631415 9
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
Hartschaumeinlage für Sortiment 630308	630324 630308
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631720 5

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631720 3
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 12 mm	631415 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 6 mm	631415 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 13 mm	631415 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 5,5 mm	631415 5,5
Systembox Typ 3	630323 3
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 2,5 mm	631720 2,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 10 mm	631415 10
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 6 mm	631720 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 8 mm	631415 8
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631020 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zolllang Schlüsselweite 5 mm	631415 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 8 mm	631720 8