



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302917 16
GTIN	4062406229979
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

#### Verwendung:

**Mit Passfeder** für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

#### Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	32 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	16
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Spann-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn