



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302917 27
GTIN	4062406229993
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	27
Außen-Ø D	48 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Spann-Ø D ₁	27 mm

Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn