



Messerkopfaufnahme Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	303027 16
GTIN	4062406231057
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Speziesschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

passender Speziesschlüssel Nr. 309840	16
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Außen-Ø D	38 mm
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme