



## Messerkopfaufnahme Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303027 27     |
| GTIN          | 4062406231071 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Speziesschlüssel Nr. 309840.

### Technische Beschreibung

|   |               |
|---|---------------|
| Auskraglänge A-Maß                              | 100 mm        |
| Außen-Ø D                                       | 50 mm         |
| passender Speziesschlüssel Nr. 309840           | 27            |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                           | 27 mm         |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27            |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>                          | 27 mm         |
| Aufnahme  | BT 40 A = 100 |
| Norm  | DIN 6357      |
| Aufnahme-Norm                                   | ISO 7388-2    |
| Aufnahme-Norm                                   | JIS B6339     |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form                     | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 5 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Messerkopfaufnahme                |