

Garant**12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	630929 14
GTIN	4062406231156
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	14 mm
Ø abtriebsseitig	19,6 mm
Länge	25 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz