



## Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, $\varnothing d = 12$ mm, Gewinde M $\times$ Länge L1: M5X20



### Bestelldaten

Bestellnummer	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

**Ausführung:****Schafttoleranz h6.****Verwendung:**

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

### Technische Beschreibung

Nutzlänge L <sub>1</sub>	20 mm
$\varnothing D_2$	10 mm
Bohrungs- $\varnothing D_1$	5,5 mm
Gesamtlänge L	65 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Aufnahme	$\varnothing d = 12$ mm
Schaft- $\varnothing d$	12 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme