

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11xD,
System / Schaft-Ø: GL/16**

Bestelldaten

Bestellnummer	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: GL

Gesamtlänge L: 204 mm

nicht spannbarer Bereich S: 85 mm

empfohlene Spannlänge: 64 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

Technische Beschreibung

nicht spannbarer Bereich S	85 mm
empfohlene Spannlänge	64 mm
System	GL
Montageschrauben-Set	269026 1
Gesamtlänge L	204 mm
passende Wechselschneidköpfe	264830; 264831

Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft