

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11xD,  
System / Schaft-Ø: DM/40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Lieferumfang:**

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

**Hinweis:**

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 528 mm

nicht spannbarer Bereich S: 196 mm

empfohlene Spannlänge: 160 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

**Technische Beschreibung**

nicht spannbarer Bereich S	196 mm
empfohlene Spannlänge	160 mm
System	DM
Montageschrauben-Set	269026 3
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	528 mm

passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft