

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8xD,
System / Schaft-Ø: DM/40**

Bestelldaten

Bestellnummer	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 408 mm

nicht spannbarer Bereich S: 144 mm

empfohlene Spannlänge: 160 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

empfohlene Spannlänge	160 mm
nicht spannbarer Bereich S	144 mm
System	DM
Montageschrauben-Set	269026 3
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	408 mm

passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	8xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft