

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8xD,  
System / Schaft-Ø: QC/20**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Lieferumfang:**

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

**Hinweis:**

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 200 mm

nicht spannbarer Bereich S: 84 mm

empfohlene Spannlänge: 80 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

**Technische Beschreibung**

empfohlene Spannlänge	80 mm
System	QC
nicht spannbarer Bereich S	84 mm
Montageschrauben-Set	269026 1
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Gesamtlänge L	200 mm

passende Wechselschneidköpfe	264834; 264835
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	8xD
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft