

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11xD,
System / Schaft-Ø: DM/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 660 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 239 mm

empfohlene Spannlänge: 200 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

System	DM
empfohlene Spannlänge	200 mm
Mittenversatz H Grundkörper	5 mm
nicht spannbarer Bereich S	239 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208

Gesamtlänge L	660 mm
passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft