

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8×D,
System / Schaft-Ø: DM/50**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264930 DM/50 |
| GTIN | 4062406231347 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung
Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 518 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 179 mm

empfohlene Spannlänge: 200 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------|
| nicht spannbarer Bereich S | 179 mm |
| Mittenversatz H Grundkörper | 5 mm |
| empfohlene Spannlänge | 200 mm |
| System | DM |
| Montageschrauben-Set | 269026 3 |
| Steckverbinder für Kühlmittelanschluss | 269208 |
| Hochdruck Verbindungsschlauch | 269207 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Gesamtlänge L | 518 mm |
| passende Wechselschneidköpfe | 264838; 264839 |
| Serie | Master Mute |
| Innendrehtiefe bis | 8×D |
| Schwingung | gedämpft |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Bohrstangenschaft |

Zubehör

| | |
|---------------------------------|----------|
| Befestigungsschrauben-Set Typ 3 | 269026 3 |
|---------------------------------|----------|