

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11×D,
System / Schaft-Ø: DM/60**

Bestelldaten

Bestellnummer	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 808 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 10 mm

nicht spannbarer Bereich S: 309 mm

empfohlene Spannlänge: 240 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

Mittenversatz H Grundkörper	10 mm
System	DM
nicht spannbarer Bereich S	309 mm
empfohlene Spannlänge	240 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208

Gesamtlänge L	808 mm
passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft