

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8xD,  
System / Schaft-Ø: QC/32**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Lieferumfang:**

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

**Hinweis:**

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 320 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 6 mm

nicht spannbarere Bereich S: 124 mm

empfohlene Spannlänge: 128 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz H Grundkörper	6 mm
nicht spannbarere Bereich S	124 mm
System	QC
empfohlene Spannlänge	128 mm
Montageschrauben-Set	269026 1
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207

Gesamtlänge L	320 mm
passende Wechselschneidköpfe	264834; 264835
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	8×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft