

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 8xD,  
System / Schaft-Ø: DM/60**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Lieferumfang:**

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

**Hinweis:**

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 628 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 10 mm

nicht spannbarer Bereich S: 230 mm

empfohlene Spannlänge: 240 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

**Technische Beschreibung**

empfohlene Spannlänge	240 mm
Mittenversatz H Grundkörper	10 mm
System	DM
nicht spannbarer Bereich S	230 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208

Gesamtlänge L	628 mm
passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	8×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft