

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11xD,  
System / Schaft-Ø: QC/20**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft hartmetallverstärkt.

**Lieferumfang:**

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

**Hinweis:**

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 260 mm

nicht spannbarer Bereich S: 119 mm

empfohlene Spannlänge: 80 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

**Technische Beschreibung**

System	QC
nicht spannbarer Bereich S	119 mm
empfohlene Spannlänge	80 mm
Montageschrauben-Set	269026 1
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207

Gesamtlänge L	260 mm
passende Wechselschneidköpfe	264834; 264835
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft