

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 11xD,
System / Schaft-Ø: QC/25**

Bestelldaten

Bestellnummer	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 330 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 2,5 mm

nicht spannbarer Bereich S: 125 mm

empfohlene Spannlänge: 100 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

Technische Beschreibung

nicht spannbarer Bereich S	125 mm
empfohlene Spannlänge	100 mm
Mittenversatz H Grundkörper	2,5 mm
System	QC
Montageschrauben-Set	269026 1
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208

Gesamtlänge L	330 mm
passende Wechselschneidköpfe	264834; 264835
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	11×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft