

Garant**Eco-Grundhalter, Schafthöhe h: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273893 25
GTIN	4062406352059
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	25 mm
Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
Innenkühlung	ja
für Schwerthöhe h_s	26 mm
Spannpratze	279840 2
Klemmschraube	279815 14
Produktart	Grundhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 14	279815 14
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500