

Garant**Eco-Grundhalter, Schafthöhe h: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273894 20
GTIN	4062406231538
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	78 mm
Innenkühlung	ja
für Schwerthöhe h_s	32 mm
Spannpratze	279840 2
Klemmschraube	279815 14
Produktart	Grundhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 14	279815 14
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500