

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: GL/11****Bestelldaten**

Bestellnummer	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264866; 264870 und 264874.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: GL

Schnitt- / Trennstelle: 16 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCR

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 20 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 11 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm

Wendeplattenschraube	269028 38
System	GL
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Schnitt- / Trennstelle	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCR
Anstellwinkel	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 38	269028 38
----------------------------------	-----------