

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: GL/11****Bestelldaten**

Bestellnummer	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264866; 264870 und 264874.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: GL

Schnitt- / Trennstelle: 16 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDUCL

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 20 mm

Mittenversatz L_3 : 11 mm

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Schnitt- / Trennstelle	16 mm

Anstellwinkel	93 Grad
System	GL
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDUCL
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Gesamtlänge L	16 mm
Wendeplattenschraube	269028 38
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 38	269028 38
----------------------------------	-----------