

**Garant****Kompaktspanner, Ausladung A: 47mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370143 47
GTIN	4062406233136
Artikelklasse	31K

**Beschreibung****Vorteil:**

- **Kompakte Bauform, Schmutz- und Spanabweisend.**
- **Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.**
- **Druckstück unverlierbar montiert. Druckstückadapter werden mittels Magneteinsatz befestigt.**
- **Einfache Montage durch den Spannarm möglich.**

**Werkstoff:**

Gehäuse und Druckarm aus Vergütungsstahl.

**Lieferumfang:**

Kompaktspanner, Nutenstein für Breite 14 mm und Schraube M12.

**Sonderzubehör:**

Druckstück-Set Nr. 370148.

**Technische Beschreibung**

Spannhöhe S	0 - 90 mm
Ausladung A	47 mm
Länge L	95 mm

Breite B	40 mm
Höhe H	81 mm
maximales Drehmoment	105 Nm
maximale Spannkraft	16 kN
für Gewinde M	M12
Produktart	Kompaktspanner

---

## Zubehör

Höhenunterbau für Kompaktspanner Höhe H 80 mm	370146 80
Druckstück-Set 3-teilig Typ 3	370148 3