

Garant**Kompaktspanner, Ausladung A: 67mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370143 67
GTIN	4062406233143
Artikelklasse	31K

Beschreibung**Vorteil:**

- **Kompakte Bauform, Schmutz- und Spanabweisend.**
- **Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.**
- **Druckstück unverlierbar montiert. Druckstückadapter werden mittels Magneteinsatz befestigt.**
- **Einfache Montage durch den Spannarm möglich.**

Werkstoff:

Gehäuse und Druckarm aus Vergütungsstahl.

Lieferumfang:

Kompaktspanner, Nutenstein für Breite 14 mm und Schraube M12.

Sonderzubehör:

Druckstück-Set Nr. 370148.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	105 Nm
Ausladung A	67 mm
maximale Spannkraft	12 kN

Länge L	95 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	81 mm
Spannhöhe S	0 - 100 mm
für Gewinde M	M12
Produktart	Kompaktspanner

Zubehör

Druckstück-Set 3-teilig Typ 3	370148 3
Höhenunterbau für Kompaktspanner Höhe H 80 mm	370146 80