



## Schneideisen 6g, M: M14



### Bestelldaten

Bestellnummer	140330 M14
GTIN	4062406233235
Artikelklasse	12K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  M3 mit **beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 14 mm

### Technische Beschreibung

Außen-Ø	38 mm
Gewindegröße	M14
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Steigung	2 mm
Höhe	14 mm

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		