

**Schneideisen 6g, M: M30****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140330 M30    |
| GTIN          | 4062406233303 |
| Artikelklasse | 12K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3,5 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewindegröße   | M30       |
| Höhe           | 25 mm     |
| Steigung       | 3,5 mm    |
| Außen-Ø        | 65 mm     |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gewindeart      | M            |
| Flankenwinkel   | 60 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS          |
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

## Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Öl                            | geeignet         |                |          |
| trocken                       | bedingt geeignet |                |          |