



Schneideisen HSS-E, MF: 10X1,25



Bestelldaten

Bestellnummer	141075 10X1,25
GTIN	4062406233600
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

Höhe	11 mm
Gewindegröße	M10x1,25
Außen-Ø	30 mm
Steigung	1,25 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		