

**Schneideisen HSS-E, MF: 14X1,5****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141075 14X1,5 |
| GTIN          | 4062406233754 |
| Artikelklasse | 12K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Steigung       | 1,5 mm    |
| Außen-Ø        | 38 mm     |
| Gewindegröße   | M14x1,5   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Höhe            | 10 mm        |
| Gewindeart      | MF           |
| Flankenwinkel   | 60 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS E        |
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |                |          |