

Garant**LED Akku-Strahler, Typ: 3000****Bestelldaten**

Bestellnummer	081445 3000
GTIN	4062406232894
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

LED Akku-Strahler mit robustem Aluminiumgehäuse für den täglichen Einsatz in rauen Umgebungen.

- **Hochleistung COB LED Module.**
- **Dimmbar in 5 Stufen von 10 - 100 %.**
- **Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.**
- **Standfuß mit integrierter 10 mm Bohrung, zur Montage auf gängigen Stativen.**

Flexibel Einsatzbar. Akku- oder Netzbetrieb möglich.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben

Gewicht	1720 g
Akkukapazität	4,4 Ah
Gesamtlänge	234 mm
Leuchtdauer	1 - 14 h
Gesamthöhe	233 mm
Lichtstrom	400 - 4000 lm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Leuchtmittel	LED-Modul
IP-Schutzart	IP 67
Gesamtbreite	88 mm
Akkuspannung	11,1 V
ATEX-Zone	keine
Produktart	Strahler

Zubehör

Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 7	081434 7
Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 5	081434 5
Ladegerät Typ CHARGER	081456 CHARGER
Li-Ionen Akku Akkukapazität 4400 mA·h	081431 4400
Ersatzlinse mit Dichtung Typ 2	081454 2
Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 6	081434 6