

Garant**LED Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 200****Bestelldaten**

Bestellnummer	081441 200
GTIN	4062406232900
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

LED Akku-Arbeitsleuchte in schlanker, robuster Bauform mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.

- **Stufenlos von 10 - 100 % dimmbares Hauptlicht.**
- **Integrierte Spotlicht-Funktion.**
- **Flexibler Einsatz dank 180° schwenkbarem Magnetfuß sowie klapp- und drehbarem Aufhängehaken.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Steckernetzteil.

Hinweis:

Zur Montage an Easyfix Lochwänden Grundplatte 955820 Gr. 2 mitbestellen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	200 mm
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gewicht	157 g
Lichtstrom	20 - 200 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben
IP-Schutzart	IP 65
Akkuspannung	3,7 V
ATEX-Zone	keine
Gesamtbreite	39 mm
Akkukapazität	1,2 Ah
Leuchtdauer	2 - 20 h
Leuchtmittel	LED-Modul
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

USB Ladegerät Typ CABLE	081432 CABLE
Ersatzteile Akku-Leuchten Typ 1	081434 1
Li-Ionen Akku Akkukapazität 1200 mA·h	081431 1200
USB Ladegerät Typ CHARGER	081432 CHARGER