



Kupferrohr-Biegezange, für Rohr-Außen-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	821310 10
GTIN	4062406237547
Artikelklasse	82A

Beschreibung

Ausführung:

Biegewinkel bis 180° bei kleinstmöglichem Radius ohne Deformierung des Rohres.

Biegesegment mit Gradeinstellung.

Leichte Bauweise für ermüdungsfreies Arbeiten. Rutschfester Handgriff.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren. Da die Zange auch mitten am Rohr angesetzt werden kann, lassen sich übergangslos und ohne Ansatz Gegenbögen in alle Richtungen biegen.

Technische Beschreibung

für Rohr-Außen-Ø	10 mm
Biegeradius (Mitte Rohr)	30 mm
maximaler Biegewinkel	180 Grad
Produktart	Biegeapparat