



Kupferrohr-Biegezange, für Rohr-Außen-Ø: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	821310 12
GTIN	4062406237554
Artikelklasse	82A

Beschreibung

Ausführung:

Biegewinkel bis 180° bei kleinstmöglichem Radius ohne Deformierung des Rohres.

Biegesegment mit Gradeinstellung.

Leichte Bauweise für ermüdungsfreies Arbeiten. Rutschfester Handgriff.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen Kupferrohren. Da die Zange auch mitten am Rohr angesetzt werden kann, lassen sich übergangslos und ohne Ansatz Gegenbögen in alle Richtungen biegen.

Technische Beschreibung

Biegeradius (Mitte Rohr)	36 mm
für Rohr-Außen-Ø	12 mm
maximaler Biegewinkel	180 Grad
Produktart	Biegeapparat