



## Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Feinstgeläppte hartmetallbestückte Messflächen.

Gehärtete, geschliffene Messspindel. Feststellung durch Klemmhebel.

Mit Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Messtrommel blendfrei verchromt.

Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

**Mit kombinierter Gefühlsratsche für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.**

#### Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,01 mm
Messtrommel-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Norm	DIN 863
Gefühlsratsche	ja
Messtechnik	analog

Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25