

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M30X2,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130005 M30X2,5
GTIN	4062406238490
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Technische Beschreibung

Gewindeart	MF
Gewindegröße	M30×2,5
Schaft-Vierkant □	18 mm
Schaft-Ø D _s	22 mm
Kernloch-Ø	27,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindetiefe	90 mm
Gewinde-Ø	30 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	2,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Toleranzklasse	ISO 1 4H

Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05
Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Anzahl Schneiden Z	4
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer