

**Garant****Schneideisen, G: G2****Bestelldaten**

Bestellnummer	142050 G2
GTIN	4062406235994
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 59,6 mm

Außen-Ø: 105 mm

Höhe: 22 mm

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	105 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewindegröße	G2
Schneidrichtung	rechts

Höhe	22 mm
Gewinde-Ø	59,6 mm
Toleranzklasse	A
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 24231
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		