

Garant**Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	706001 250
GTIN	4062406238988
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. **Rasten-Feinverstellmöglichkeit** durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Spannweite für Sechskant	46 mm
ganze Länge	250 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	25
Spannweite für Rohre	2 Zoll
Oberfläche	manganphosphatiert, Backen poliert
Norm	DIN ISO 8976
Ausführung Backen	ausgekerbte, verzahnte Greifbacken

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Schnellverstellung	ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange