

**Garant****Elektronikzangen-Sortiment 4-teilig, Anzahl Zangen: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	700161 4
GTIN	4062406239213
Artikelklasse	71A

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisionsgestanzt, beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen exakt zusammengefügt. Die Schneidzangen besitzen einen leicht scherenen Schnitt. Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Kunststoff. **ESD-geeignet.**

**Werkstoff:**

Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

**Lieferumfang:**

- 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726682  
(schmaler Kopf – 9,5 mm): Gr. 130
- 1 Elektronik-Schrägschneider Nr. 726702  
(normaler Kopf – 13,5 mm): Gr. 135
- 1 Elektronik-Flachzange Nr. 727142: Gr. 145
- 1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727162: Gr. 155

**Technische Beschreibung**

Anzahl Zangen	4
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Produktart	Multifunktionszange

---

## Zubehör

Elektronik-Flachzange ganze Länge 135 mm	727142 135
Elektronik-Seitenschneider schmale Ausführung ganze Länge 130 mm	726682 130
Elektronik-Seitenschneider glatter Schnitt, stärkere Schneiden ganze Länge 135 mm	726702 135