

Garant**Elektronik-Seitenschneider schmale Ausführung, KW, ganze Länge: 130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726682 130
GTIN	4062406239220
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Material. **ESD-geeignet.**

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzte und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,8 mm
ganze Länge	130 mm
Schneidenlänge	8 mm
Kopfbreite	9,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert

Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange