

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde Stahl Breite  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 218416 63/4   |
| GTIN          | 4062406238605 |
| Artikelklasse | 21P           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.  
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

|  |       |
|--|-------|
| $\varnothing D_2$                      | 29 mm |
| Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm | 40 mm |

|  |                |
|--|----------------|
| Ø D <sub>1</sub> h6                                    | 17 mm          |
| Anzahl Schneiden Z                                     | 4              |
| maximale Einschnitttiefe a <sub>e max</sub>            | 15,75 mm       |
| Schneiden-Ø D <sub>c</sub>                             | 63 mm          |
| Aufnahmegewinde M                                      | M16            |
| passende Wendeschneidplatte                            | XC.. 1113      |
| Gesamtlänge L <sub>ges</sub> für a <sub>p</sub> 1,5 mm | 33,4 mm        |
| Breite a <sub>p</sub>                                  | 1,5 mm         |
| Schaftausführung                                       | mit Gewinde    |
| Schneidstoff   | HSS            |
| Innenkühlung   | nein           |
| Produktart   | Scheibenfräser |