

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde HSS Breite  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 50/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.  
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm

Aufnahmegewinde M	M12
Anzahl Schneiden Z	4
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
Gesamtlänge L <sub>ges</sub> für a <sub>p</sub> 2,2 mm	32 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub> für a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Breite a <sub>p</sub>	1,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Schneidstoff	Stahl
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser