

Garant
Stangengreifer, max. Werkstück-Ø: 65mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319711 65
GTIN	4062406239169
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- **Neuartiges Stangengreifer-Konzept – Ermöglicht Greifen sowohl seitlich als auch frontal.**
- **Ermöglicht automatischen Einsatz im Maschinenbetrieb bzw. Programmablauf mit hydraulischer Greiferbetätigung über Kühlmitteldruck (3 – 50 bar).**
- **Hochwertige Komponenten: eloxierter Alu-Grundkörper, Verschleiß-Komponenten aus gehärtetem, Stahl und geschliffen bzw. hart überarbeitet.**
- **Einmalige Mechanik mit Doppelkugelführung bzw. Doppelkolbenprinzip für maximale Verschleißfestigkeit und Handling hoher Werkstückgewichte (Zug 26 kg, Hub 16 kg).**

Vorteil:

- **Keine Kratzspuren am Bauteil (auch Greifen von Fertigteilen).**
- **Seitliches Greifen – Greifer kann extrem nah an das Drehfutter bewegt werden.**
- **Bewegen hoher Gewichte.**
- **Extrem flexibel – Über verschiedene Anschraub-Adapter kann der Greifer sowohl für VDI- als auch BMT-Revolver verwendet werden. Backenschnittstelle 1/16 Zoll × 90°, somit können auch Standard-Aufsatzbacken eingesetzt werden. (BMT nur mit Bohrstangenhalter)**
- **Druck und somit Haltekraft partiell einstellbar (75 – 100 %).**
- **Äußerst wartungsarm.**

Verwendung:

Nachziehen der Stange in der Maschine, u.a. für Maschinen ohne Stangenlader. Automatische Entnahme der fertigen Bauteile und Übergabe von Haupt- zu Gegenspindel möglich. Spannbereich (mit Backen Nr. 319718) 8 – 65 mm.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 319713; 319714; 319716 und Aufsatzbacken Nr. 319718.

Hinweis:

Programmierungs-Hinweise siehe Bedienungsanleitung.

Technische Beschreibung

Länge	90 mm
Breite	46 mm
Höhe	85,6 mm
Produktart	Stangengreifer

Zubehör

Aufsatzbacken für Stangengreifer Spannbereich ALU mm	319718 ALU
Aufsatzbacken für Stangengreifer Spannbereich 20-45 mm	319718 20-45
VDI-Adapter für Stangengreifer Typ 40	319714 40
VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer Typ 40-A	319716 40-A
VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer Typ 30-A	319716 30-A
Stangengreifer-Adapter Schaft-Ø D1 32 mm	319713 32
Aufsatzbacken für Stangengreifer Spannbereich 8-20 mm	319718 8-20
VDI-Adapter für Stangengreifer Typ 30	319714 30
Aufsatzbacken für Stangengreifer Spannbereich 45-65 mm	319718 45-65