

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 HB730-1 Sorte: HB730-1  
Spanbrecher: XUM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	XUM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Sorte	HB730-1

Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 2 mm
Beschichtung	Nano-PVD
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	UNI
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen